

Катушка электромагнитная MD-2-24VDC-PA

№ изделия: 549903

★ Линейка основной продукции

для постоянного тока, без штекерной розетки.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Рабочий цикл	100 %
Характеристики катушки	24 V DC: 6.8 W
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-20 ... 50 °C
Макс. момент затяжки штуцера	0,5 Nm
Вес продукта	110 g
Электрическое подключение	По DIN EN 175301-803
Тип крепления	С рифленной гайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал электромагнитной катушки	Duroplast Медь Сталь
материал оплетки	Медь