

Катушка электромагнитная MD-2-230VAC-PA

№ изделия: 549905

FESTO

для переменного тока, без штекерной розетки.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип управления	электрический
Положение при сборке	Любое
Рабочий цикл	100 %
Фактор мощности $\cos \{\phi\}$	0,7
Характеристики катушки	230 V AC: 50/60 Гц, мощность переключения 14.5 VA, мощность удержания 10.5 VA
Допустимое колебание частоты	+/- 10 %
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-20 ... 50 °C
Макс. момент затяжки штуцера	0,5 Nm
Вес продукта	110 g
Электрическое подключение	По DIN EN 175301-803
Тип крепления	С рифленной гайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал электромагнитной катушки	Duroplast Медь Сталь
материал оплетки	Медь