

Катушка электромагнитная MH-2-24VDC-PA

№ изделия: 549906

FESTO

для постоянного тока, без штекерной розетки.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Индикатор позиции переключения	Нет
Мин. время срабатывания	12 ms
Рабочий цикл	100 %
Фактор мощности $\cos \{\phi\}$	0,7
Характеристики катушки	24 V DC: 7.9 Вт
Допустимое колебание частоты	+/- 10 %
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP65
Примечание по классу защиты	IP00 without connector socket
Температура окружающей среды	-20 ... 50 °C
Макс. момент затяжки штуцера	2 Nm
Вес продукта	150 g
Электрическое подключение	По DIN EN 175301-803
Тип крепления	с контргайкой
Материал электромагнитной катушки	Duroplast Медь Сталь
материал оплетки	Медь