


# Катушка электромагнитная MH-2-110VAC-PA

№ изделия: 549907

FESTO

для переменного тока, без штекерной розетки.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Индикатор позиции переключения	Нет
Мин. время срабатывания	12 ms
Рабочий цикл	100 %
Фактор мощности $\cos \{\phi\}$	0,7
Характеристики катушки	110 V AC: 14 VA
Допустимое колебание частоты	+/- 10 %
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP65
Примечание по классу защиты	IP00 without connector socket
Температура окружающей среды	-20 ... 50 °C
Макс. момент затяжки штуцера	2 Nm
Вес продукта	150 g
Электрическое подключение	По DIN EN 175301-803
Тип крепления	с контргайкой
Материал электромагнитной катушки	Duroplast Медь Сталь
материал оплетки	Медь