

Плита для блочного монтажа CPE10-PRS-1/4-9-NPT

№ изделия: 550077

FESTO

для CPE-распределителей.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Монтажный шаг | 16 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Макс. количество распределителей | 9 |
| Макс. кол-во зон давления | 2 |
| Burst pressure | 5 MPa |
| Давление разрушения | 50 bar |
| Burst pressure | 725 psi |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Рабочее давление | -0,9 ... 10 bar |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура среды | 23 ... 122 °F |
| Температура окружающей среды | 23 ... 122 °F |
| Макс. момент затяжки, установка распределителя | 0,9 ft-lbf |
| Вес продукта | 16,345 oz |
| Способ крепления блока клапанов на коллекторе | со сквозным отверстием |
| Способ крепления распределителя | с внутренней резьбой |
| Пневматическое подключение, канал 1 | 1/4 NPT |
| Пневматическое подключение, канал 3 | 1/4 NPT |
| Пневматическое присоединение, канал 5 | 1/4 NPT |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал коллектора | Алюминиевый сплав |