

Кабель электродвигателя NEBM-M23G8-E-15-Q9N-LE8

№ изделия: 550312

Продукт будет снят с производства

For EMMS-AS-40/55 with resolver and EMMS-AS-70/100/140 with
CMMP-AS.

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	EN 61984
Идентификация кабеля	Без держателя маркировочных табличек
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, исполнение	Круглый
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Прямой
Электрическое подключение 1, технология подключения	M23x1
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	8
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	8
Электрическое подключение 2, функция	Сторона контроллера
Электрическое подключение 2, тип подключения	Кабель
Электрическое подключение 2, технология подключения	Открытый конец
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	8
Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода	8
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 630 V
Примечание по рабочему напряжению DC	0 - 300 В для 0,5 мм ²
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 630 V
Примечание по рабочему напряжению AC	0 - 300 В для 0,5 мм ²
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	16 A
Примечание по воспринимаемой токовой нагрузке при 40°C	8 A для 0,5 мм ²
Импульсная мощность	4 kV
Примечание по волновому сопротивлению	2,5 kV для 0,5 мм ²
Длина кабеля	15 m
Атрибуты кабеля	Пригоден для кабельных цепей
Радиус изгиба, фиксированный монтаж кабеля	≥ 60 mm
Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля	≥ 120 mm
Диаметр кабеля	12 mm
Структура кабеля	4x1,5+2x(2x0,5) С защитой
Номинальное сечение провода	0,5 mm ² 1,5 mm ²
Концы проводов	Разъем кабеля
Класс защиты	IP65
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-50 ... 90 °C -40 ... 90 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Материал оплетки кабеля	TPE-U(PUR)
Цвет оплетки кабеля	Оранжевый