

Шаровой кран с приводом VZPR-BPD-22-R3R

№ изделия: 550336

FESTO

Состоящий из неполноповоротного привода DAPS и 2/2- шарового крана VAPB из нержавеющей стали.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип конструкции	2-ходовой шаровой кран Поворотный привод
Тип управления	электрический пневматический
Положение при монтаже	Любое
Тип крепления	Монтаж в линию
Присоединение запорного клапана	Rp3
Индикатор позиции переключения	Направление прорези = направление пропускной способности
Номинальный внутренний диаметр DN	80
Рабочее давление	5 ... 8,4 bar
Рабочее давление, привод шарового крана	1 ... 8,4 bar
Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура	63
Среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [---] Инертные газы Вода Нейтральные жидкости
Температура рабочей среды	-10 ... 200 °C
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества
Одобрено для пищевой промышленности	Нет
Вес продукта	18.100 g
Классификация сопротивления коррозии CRC	3