

Фланец электродвигателя EAMF-A-64A/B-60G/H

№ изделия: 550987

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	236 g
Код интерфейса, двигатель	60G 60H
Код интерфейса, корпус муфты	64A 64B
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)