

Фланец электродвигателя EAMF-A-118A-160G

№ изделия: 550992

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Код интерфейса, двигатель	160G
Код интерфейса, корпус муфты	118A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)