

Амортизатор YSRW-DGC-50-GF/KF

№ изделия: 551489

FESTO

Для линейного привода DGC.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | 50 |
| Демпфирование | самонастраиваемый Характеристика мягкости |
| Положение при сборке | Любое |
| Определение позиции | без |
| Макс. скорость удара | 3 м/с |
| Режим работы | одностороннего действия нажимного действия |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 80 °C |
| Тип крепления | с контргайкой |
| Замечания по материалу | Не содержит медь и PTFE |
| Информация о материале штока | Легированная сталь |