

Штекер FBS-RJ45-PP-GS

№ изделия: 552000

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	30 mm
Высота	72 mm
Длина	22 mm
Вес продукта	60 g
Прим.относительно fieldbus интерфейса	PROFINET
Спецификация кабеля Ethernet	Тип: CAT 5 Диаметр жилы: макс. 1,6 мм 0.13 - 0.36 мм ² , 7-проводный 0.13 - 0.36 мм ² , 1-проводный
Защита от прямого и непрямого контакта	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
Допустимый диаметр кабеля	5 ... 8 mm
Класс защиты	IP65 IP67 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-40 ... 70 °C
Температура хранения	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал корпуса	Цинковая штамповка Никелирование
Материал уплотнений	NBR
Материал электрического контакта	Медный сплав Никелирование и позолота