

Выходной модуль СЕСХ-D-14А-2

№ изделия: 552097

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Рабочее напряжение	24 VDC +25% / -15%
Потребляемая мощность на системной шине	0,4 W
Температура окружающей среды	5 ... 55 °C
Температура хранения	-40 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	10 - 95 %
Класс защиты	IP20
Класс безопасности	III
Вес продукта	135 g
Тест на нечувствительность к вибрации	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Тест на нечувствительность к удару	EN 60068-2-27 EA 15 г, 11 мс (половина синусоиды)
Техника электрических соединений, вх./вых.	Планка разъемов, с шагом 5,08 мм
Цифровые выходы, количество	14
Цифровые выходы, логика переключений	Позитивная логика (PNP)
Цифровые выходы, контакт	Транзистор
Цифровые выходы, выходное напряжение	24 VDC
Цифровые выходы, выходной ток	2 А для 50% одновременного срабатывания в каждой группе
Цифровые выходы, развязка по напряжению	Да, через оптопару
Цифровые выходы, развязка по напряжению в группах	да, в 2 группах
Цифровые выходы, защита от короткого замыкания	Да
Цифровые выходы, индикация состояния	LED