

Корпус муфты EAMK-A-D40-42C

№ изделия: 552159

FESTO

подходит для электрического цилиндра DNCE.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Код интерфейса, привод	D40A D40B D40C
Код интерфейса, корпус муфты	42C
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)