

Передаточный модуль EMGA-80-P-G3-SAS-70

№ изделия: 552192

FESTO

Подходит для серводвигателей.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер фланца редуктора	80 mm
Размер фланца двигателя	70 mm
Угловой люфт	0,12 deg
Тип редуктора	Планетарный редуктор
Коэффициент редукции	3:1
Макс. входная скорость	7.000 1/min
Рабочая температура редуктора	-25 ... 90 °C
Класс защиты	IP54
Продолжительное значение выходного момента	85 Nm
Момент инерции редуктора	0,77 kgcm ²
Максимальный выходной момент	136 Nm
Макс. эффективность	98 %
Сопротивление вращению	6 Nm/arcmin
Вес продукта	2.100 g
Интерфейс редуктора, выходной вал	80G
Интерфейс редуктора, вал привода	70A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)