

Передаточный модуль EMGA-120-P-G5-SAS-140

№ изделия: 552199

FESTO

Подходит для серводвигателей.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер фланца редуктора	120 mm
Размер фланца двигателя	140 mm
Угловой люфт	0,12 deg
Тип редуктора	Планетарный редуктор
Коэффициент редукции	5:1
Макс. входная скорость	6.500 1/min
Рабочая температура редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP54
Продолжительное значение выходного момента	195 Nm
Момент инерции редуктора	1,53 kgcm ²
Максимальный выходной момент	312 Nm
Макс. эффективность	98 %
Сопротивление вращению	12 Nm/arcmin
Вес продукта	6.000 g
Интерфейс редуктора, выходной вал	120G
Интерфейс редуктора, вал привода	140A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)