

Регулятор давления LR-1/8-F

№ изделия: 552420

FESTO

без манометра, для крепления на лицевой панели, рабочее давление - до 12 бар.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка с фиксацией
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Мембранный регулятор с кольцевым питанием сжатым воздухом
Функция контроллера	Постоянная выходного давления с компенсацией начального давления со вторичным сбросом
Манометр	Подготовка для G1/8
Диапазон давления управления	0,5 ... 12 bar
Входное давление 1	1 ... 20 bar
Макс. гистерезис давления	0,2 bar
Стандартный номинальный расход	420 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-10 ... 80 °C
Температура среды	-10 ... 80 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Вес продукта	120 g
Тип крепления	Установка передней панели с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Медный сплав