

Глушитель U-3/8-BR

№ изделия: 552421

FESTO

Для снижения шума в выхлопных каналах пневматических компонентов и предотвращения загрязнения.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Operating pressure МПа	0 ... 1 МПа
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Расход в атмосферу	5.900 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Уровень звукового давления	82 dB(A)
Температура окружающей среды	-10 ... 70 °C
Вес продукта	37 g
Пневматическое присоединение	G3/8
Материал вставки глушителя	PE
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление