


# Поворотный модуль ERMB-25

№ изделия: 552707

FESTO

Электрическая часть. Монтажный интерфейс такой же, как у пневматического привода DRQD



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	25
Тип конструкции	Электро-механический поворотный модуль С зубчатым ремнем
Положение при сборке	Любое
Угол поворота	Бесконтактный
Коэффициент редукции	4:1
Вес продукта	1.460 g
Диаметр зубчатого колеса привода	8 mm
Шаг зубчатого ремня	3 mm
Макс. выходная скорость	300 1/min
Макс. входная скорость	1.200 1/min
Макс. приводной момент	2,2 Nm
Движущий момент на холостом ходу	< 0,18 Nm
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Алюминиевый сплав Анодированный
Материал вала привода	Алюминиевый сплав Анодированный Легированная сталь, нержавеющая
Материал крышки	Алюминиевый сплав Анодированный
Материал зубчатого ремня	Полихлоропрен со стекловолокном