

# Световод SOOC-DS-P-M4-2-R15

№ изделия: 552805

FESTO

Подходит для модулей фибер-оптики SOE4.



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Метод измерения                          | Датчик рассеивания  |
| Минимальный диаметр объекта              | 0,1 mm  |
| Оптоволоконный кабель - особенности      | Прецизионный  |
| Рабочий диапазон                         | 65 mm   |
| Температура окружающей среды             | -55 ... 70 °C   |
| Типоразмер, головка                      | M4  |
| Длина оптоволоконного кабеля             | 2 m   |
| Мин. радиус изгиба                       | 15 mm   |
| Макс. момент затяжки                     | 2 Nm  |
| Наружный диаметр                         | 1 mm  |
| Материал корпуса                         | Легированная сталь, нержавеющая   |
| Материал опто-волокна                    | PE  |
| Класс защиты                             | IP66  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии   |
| PWIS conformity                          | VDMA24364 zone III  |