

Световод SOOC-DS-Q-2-R25

№ изделия: 552811
Продукт будет снят с производства

FESTO

Подходит для модулей фибер-оптики SOE4.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2022 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Метод измерения	Fix-focus
Минимальный диаметр объекта	0,1 mm
Оптоволоконный кабель - особенности	Fix-focus
Рабочий диапазон	2 ... 10 mm
Температура окружающей среды	-55 ... 70 °C
Типоразмер, головка	Прямоугольник 13x19,6x5 mm
Длина оптоволоконного кабеля	2 m
Мин. радиус изгиба	25 mm
Наружный диаметр	2,2 mm
Материал корпуса	ABS
Материал опто-волокна	PE
Класс защиты	IP66
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III