

# Световод SOOC-TB-P-M4-1-R15

№ изделия: 552825

FESTO

Подходит для модулей фибер-оптики SOE4.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Метод измерения	Датчик типа световой барьер
Минимальный диаметр объекта	0,2 mm
Оптоволоконный кабель - особенности	Прецизионный
Рабочий диапазон	120 mm
Температура окружающей среды	-55 ... 70 °C
Типоразмер, головка	M4
Длина оптоволоконного кабеля	1 m
Мин. радиус изгиба	15 mm
Макс. момент затяжки	2 Nm
Наружный диаметр	2,2 mm
Материал корпуса	Легированная сталь, нержавеющая
Материал опто-волокна	PE
Класс защиты	IP66
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III