

Световод SOOC-TV-P-C5-2-R10

№ изделия: 552828

FESTO

Подходит для модулей фибер-оптики SOE4.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Метод измерения	Фотодатчик вилочного типа
Минимальный диаметр объекта	0,2 mm
Оптоволоконный кабель - особенности	Фотодатчик вилочного типа
Рабочий диапазон	5 mm
Температура окружающей среды	-55 ... 70 °C
Типоразмер, головка	Прямоугольник 41x15x7 mm Цапфа в вилкообразной части детали 5x29 mm
Длина оптоволоконного кабеля	2 m
Мин. радиус изгиба	10 mm
Наружный диаметр	1,25 mm
Материал корпуса	ABS
Материал опто-волокна	PE
Класс защиты	IP66
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III