

Насадочная линза SASF-L1-LD-M4

№ изделия: 552832

FESTO

для увеличения рабочего диапазона.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP66
Температура окружающей среды	-30 ... 150 °C
Момент затяжки	-0,2 ... 0,6 Nm
Вес продукта	1,4 g
Функция линзы	расширение рабочего диапазона Фактор 8 - зависит от оптоволоконного кабеля
Материал корпуса	Алюминий Анодированный