

Световод SOOC-DS-H-M6-2-R40

№ изделия: 552840

Продукт будет снят с производства

FESTO

Подходит для модулей фибер-оптики SOE4.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2022 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Метод измерения	Датчик рассеивания
Минимальный диаметр объекта	0,1 mm
Оптоволоконный кабель - особенности	Большой рабочий диапазон
Рабочий диапазон	200 mm
Температура окружающей среды	-55 ... 70 °C
Типоразмер, головка	M6
Длина оптоволоконного кабеля	2 m
Мин. радиус изгиба	40 mm
Макс. момент затяжки	3 Nm
Наружный диаметр	2,2 mm
Материал корпуса	Никелированная латунь
Материал опто-волокна	PE
Класс защиты	IP66
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III