

Усилитель давления DPA-40-16-CRVZS2

№ изделия: 552929

FESTO

комбинация усилителя давления и ресивера в исполнении из нержавеющей стали




Таблица данных

Характеристика	Значение
Диаметр поршня	40 mm
Объем	2 l
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Двухпоршневой усилитель давления с ресивером с манометром с обратным клапаном
Манометр	с манометром
Output pressure 2	0,45 ... 1,6 МПа
Выходное давление 2	4,5 ... 16 bar
Output pressure 2	65,25 ... 232 psi
Operating pressure МПа	0,25 ... 0,8 МПа
Рабочее давление	2,5 ... 8 bar
Operating pressure	36,25 ... 116 psi
Диапазон регулировки давления в МПа	0,45 ... 1,6 МПа
Диапазон давления управления	4,5 ... 16 bar
Диапазон регулировки давления в psi	65,25 ... 232 psi
Входное давление 1	2 ... 8 bar
Давление питания 1 МПа	0,2 ... 0,8 МПа
Давление питания 1 psi	29 ... 116 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	5 ... 60 °C
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Вес продукта	4.400 g
Тип крепления	С гайками для щели
Пневматическое подключение, канал 1	QS-10
Пневматическое подключение, канал 2	KD4
Пневматическое подключение, канал 3	Глушитель
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал ресивера	Легированная сталь, нержавеющая