

Сильфонный комплект DADB-S1-25-S10-50

№ изделия: 553421

FESTO

Для стандартных цилиндров по ISO 6432



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Наружный диаметр | 29 mm |
| Размер | 25 |
| Диапазон хода | 10 ... 50 mm |
| Удлиненный шток | 22 mm |
| Проект | Круглый |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип конструкции | Комплект мембран с открытым выхлопом |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 - Высокая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F5a |
| Устойчивость к среде | Пыль Разделение Масла. Смазка Бензин |
| Температура окружающей среды | -10 ... 80 °C |
| Вес продукта | 19 g |
| Тип крепления | С резьбовым штифтом с внутренней резьбой |
| Пневматическое присоединение | M5 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал адаптерных компонентов | PA с армированием |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал гофр | NBR |
| Материал резьбового штифта | Легированная сталь, нержавеющая |