

Датчик положения SIEF-M12B-PS-K-L

№ изделия: 553542

FESTO

С кабелем, монтаж заподлицо




Таблица данных

Характеристика	Значение
Проект	Круглый
Соответствует стандарту	EN 60947-5-2
Авторизация	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Номинальная дистанция переключения	3 mm
Температура окружающей среды	-30 ... 70 °C
Точность повторения	0,16 mm
Выход переключателя	PNP
Функция переключающего элемента	Нормально разомкнутый контакт
Макс. частота переключения, DC	3.000 Hz
Макс. выходной ток	200 mA
Защита от короткого замыкания	Пульсирующий
Диапазон рабочего напряжения DC	10 ... 30 V
Защищен от смены полярности	для всех электрических соединений
Электрическое подключение	3-жильный Кабель
Длина кабеля	2,5 m
Материал оплетки кабеля	TPE-U(PU)
Размер	M12
Тип установки	смыв
Вес продукта	105 g
Материал корпуса	Латунь TPE-O Хромирование
Рабочий режим дисплея	Жёлтый светодиод
Температура окружающей среды	-5 ... 70 °C
Класс защиты	IP68
Стойкость к магнитным полям	Магнитное поле постоянного и переменного тока
Импульсная мощность	0,8 kV
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Степень загрязнения	3