

Полимерный пневмошланг PAN

№ изделия: 553610

FESTO

Пожалуйста, обратите внимание на минимальную партию поставки .



Примерное
представление

Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	4 ... 16 mm
Внутренний диаметр	2,5 ... 12 mm
Соответствует стандарту	DIN 73378-PA12-PHL
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 35 bar
Авторизация	TÜV
Сертификационный департамент	B 013277 0506 00
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Минеральное масло
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-60 ... 100 °C
Цвет	голубой коричневый желтый зеленый нейтральный красный Черный серебряный белый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	Полиамид 12 TPE-A