

Монтажная плата VABS-S2-2S-G12-C1

№ изделия: 555638

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	52 mm
Основан на стандарте	ISO 5599-2
Положение при сборке	Любое
Питание пилотного каскада	внешний
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Диапазон рабочего напряжения AC	110 V
Диапазон рабочего напряжения DC	24 V
Импульсная мощность	4 kV
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	2 A
Степень загрязнения	3
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс защиты	IP65 NEMA 4 в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	815 g
Поперечное сечение терминала	0,08 ... 0,75 mm ²
Тип крепления	со сквозным отверстием
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной платы	Алюминиевое литье