

Монтажная плата VABS-S2-2S-G12-R3

№ изделия: 555640

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Ширина | 52 mm |
| Основан на стандарте | ISO 5599-2 |
| Положение при сборке | Любое |
| Питание пилотного каскада | внешний |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Рабочее давление | -0,9 ... 10 bar |
| Диапазон рабочего напряжения DC | 24 V |
| Импульсная мощность | 0,8 kV |
| Допустимая токовая нагрузка при 40°C | 2 A |
| Степень загрязнения | 3 |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 0 - Нет стойкости к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Класс защиты | IP65 NEMA 4 в собранном состоянии |
| Температура окружающей среды | -5 ... 50 °C |
| Вес продукта | 815 g |
| Тип крепления | со сквозным отверстием |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал соединительной платы | Алюминиевое литье |