

Вертикальная плата питания воздухом VABF-S1-2-P1A3-G12

№ изделия: 555785

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Ширина | 54 mm |
| Основан на стандарте | ISO 5599-1 |
| Положение при сборке | Любое |
| Вертикальный монтаж пневмоэлементов | Альтернативный подвод давления к каналу 1. |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Рабочее давление | -0,9 ... 10 bar |
| Входное давление 1 | 0,5 ... 10 bar |
| Давление питания 1 Мпа | 0,05 ... 1 MPa |
| Давление питания 1 psi | 7,25 ... 145 psi |
| Стандартный номинальный расход | 2.800 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 0 - Нет стойкости к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Класс защиты | IP65 NEMA 4 |
| Температура окружающей среды | -5 ... 50 °C |
| Вес продукта | 605 g |
| Вертикальный стыковой тип монтажа | на коллекторе на индивидуальной плите |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/2 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | Алюминиевое литье под давление |