

Кабель кодирующего устройства NEBM-T1G12-T1G12-5

№ изделия: 556797

FESTO

Для подключения двигателя к контроллеру



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Атрибуты кабеля | Пригоден для кабельных цепей |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс защиты | в собранном состоянии IP65 |
| Температура окружающей среды | -40 ... 90 °C -50 ... 90 °C |
| Минимальный радиус изгиба кабеля | 82 mm |
| Структура кабеля | С защитой 5 x (2 x 0,34 mm ²) + 2 x 0,5mm ² |
| Диаметр кабеля | 11 mm |
| Длина кабеля | 5 m |
| Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, оплетка кабеля | TPE-U(PUR) |