

Осевой набор EAMM-A-E48-64A-70A

№ изделия: 557448

Продукт будет снят с производства

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2019 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Передаваемый момент	21 Nm
Вес продукта	790 g
Код интерфейса, привод	E48B
Код интерфейса, двигатель	64A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)