


# Коллектор VABM-C8-12E-G14-4-M1

№ изделия: 557653

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	12 mm
Макс. количество распределителей	4
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. момент затяжки, установка распределителя	0,6 Nm
Макс. Момент затяжки, монтаж на стене	5 Nm
Вес продукта	484 g
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 3	G1/4
Пневматическое присоединение, канал 5	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав