


# Муфта EAMD-19-15-10-8X10

№ изделия: 557998

FESTO

компонент привода, который передает вращательное движение от шагового или сервомотора



## Таблица данных

| Характеристика                  | Значение  |
|---------------------------------|---|
| Установочный диаметр 1          | 10 mm   |
| Установочный диаметр 2          | 8 mm  |
| Размер                          | 19  |
| Номинальная длина               | 15 mm   |
| Положение при сборке            | Любое   |
| Макс. скорость                  | 10.000 1/min  |
| PWIS conformity                 | VDMA24364-B2-L  |
| Температура хранения            | -25 ... 60 °C   |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 %  |
| Температура окружающей среды    | -25 ... 60 °C   |
| Массовый момент инерции         | 0,445 kgmm <sup>2</sup>   |
| Передаваемый момент             | 2 Nm  |
| Вес продукта                    | 13 g  |
| Замечания по материалу          | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |