

# Центрирующее кольцо EAML-38-4-38

№ изделия: 558030

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                  | Значение  |
|---------------------------------|---|
| Установочный диаметр 1          | 38 mm   |
| Положение при сборке            | Любое   |
| PWIS conformity                 | VDMA24364-B2-L  |
| Температура хранения            | -25 ... 60 °C   |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 %  |
| Температура окружающей среды    | -10 ... 60 °C   |
| Вес продукта                    | 4 g   |
| Код интерфейса, привод          | K38   |
| Код интерфейса, корпус муфты    | 38A<br>38D  |
| Замечания по материалу          | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |