

Ступица EAMB-24-6-15X21-16X20

№ изделия: 558036

FESTO

для крепления приводов с полым валом




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---------------------------------|---|
| Установочный диаметр 1 | 15 mm |
| Установочный диаметр 2 | 16 mm |
| Размер | 80 |
| Номинальная длина | 21 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Макс. скорость | 8.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура хранения | -25 ... 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 % |
| Температура окружающей среды | -25 ... 60 °C |
| Массовый момент инерции | 3,1 kgmm ² |
| Передаваемый момент | 29 Nm |
| Вес продукта | 68 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |