


# Осевой набор EAMM-A-S62-100A

№ изделия: 558167

☆ Линейка основной продукции

Подходит для электромеханических приводов.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Передаваемый момент	17 Nm
Вес продукта	2.050 g
Код интерфейса, привод	S62
Код интерфейса, двигатель	100A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)