

Штекер NECC-L1G11-C1

№ изделия: 558328

Продукт будет снят с производства

[для корпуса интерфейса CAMI-C.](#)

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	7,8 mm
Высота	22,9 mm
Длина	39,2 mm
Положение при сборке	Любое
Электрическое подключение	Разъем Пружинная клемма 11-пин
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Диапазон рабочего напряжения AC	160 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	8 A
Допустимый диаметр кабеля	1 ... 1,5 mm
Поперечное сечение терминала	0,2 ... 1,5 mm ²
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии