

Осевой набор EAMM-A-A19-42A

№ изделия: 558895

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	19
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	8.000 1/min
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Массовый момент инерции	1,06 kgmm ²
Передаваемый момент	2,2 Nm
Вес продукта	270 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)