

Муфта EAMC-30-35-8-9

№ изделия: 558903

FESTO

подходит для консольной оси EGSA.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	8 mm
Установочный диаметр 2	9 mm
Размер	30
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	12.000 1/min
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	6,06 kgmm ²
Передаваемый момент	5,1 Nm
Вес продукта	45 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)