

Корпус муфты EAMK-A-D32-35A-40A

№ изделия: 560280

FESTO

Подходит для электрического поворотного модуля ERMB.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---------------------------------|---|
| Положение при сборке | Любое |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура хранения | -25 ... 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 % |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 115 g |
| Код интерфейса, привод | D32C |
| Код интерфейса, корпус муфты | 40A |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |