

Соединительный кабель VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-2.5

№ изделия: 560413

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Вес продукта	610 g
Электрическое подключение	Кабель с разъемом
Длина кабеля	2,5 m
Атрибуты кабеля	Suitable for energy chains
Минимальный радиус изгиба кабеля	63 mm
Диаметр кабеля	12,5 mm
Структура кабеля	25x0,34
Класс защиты	IP67 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-5 ... 80 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Материал оплетки кабеля	TPE-U(PU)