

Соединительный кабель VMPAL-KM-S-SD25-IP67-2.5

№ изделия: 560419

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вес продукта | 645 g |
| Электрическое подключение | Кабель с разъемом |
| Длина кабеля | 2,5 m |
| Атрибуты кабеля | Стандарт |
| Минимальный радиус изгиба кабеля | 122 mm |
| Диаметр кабеля | 10,2 mm |
| Структура кабеля | 25x0,34 |
| Класс защиты | IP67 по IEC 60529 |
| Температура окружающей среды | -5 ... 80 °C |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU RoHS |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| Материал оплетки кабеля | PVC |