


# Соединительный кабель VMPAL-KM-V-SD44-IP67-10

№ изделия: 560424

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Вес продукта	1.572 g
Электрическое подключение	Кабель с разъемом
Длина кабеля	10 m
Атрибуты кабеля	Стандарт
Минимальный радиус изгиба кабеля	115 mm
Диаметр кабеля	9,6 mm
Структура кабеля	36x0,25
Класс защиты	IP67 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-5 ... 80 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Материал оплетки кабеля	PVC