

Крышка VMPAL-KM-SD44-IP67-0

№ изделия: 560429

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вес продукта | 102 g |
| Электрическое подключение | в сборе |
| Допустимый диаметр кабеля | 5 ... 13 mm |
| Поперечное сечение терминала | 0,14 ... 0,34 mm ² |
| Класс защиты | IP67 по IEC 60529 |
| Температура окружающей среды | -5 ... 80 °C |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU RoHS |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |