

Торцевая плита VABE-S6-2R-G34

№ изделия: 560837

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	ISO 5599-2
Положение при сборке	Любое
Тип пневмоострова	44
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	336 g
Подвод пилотного воздуха 12	G1/4
Пневматическое подключение, канал 1	G3/4
Пневматическое подключение, канал 3	G3/4
Пневматическое присоединение, канал 5	G3/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал концевой плиты	Алюминиевое литье под давление