

Коллекторная плита VABV-S2-2S-N12-T1

№ изделия: 560844

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	59 mm
Тип пневмоострова	44
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	610 g
Пневматическое подключение, канал 2	1/2 NPT
Пневматическое присоединение, канал 4	1/2 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал плиты	Алюминиевое литье под давление