

Торцевая плата VMPAL-EPL-SD25-IP40

№ изделия: 560940

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	43 mm
Длина	107,3 mm
Макс. количество распределителей	24
Структура пневмоострова	Возможно использование разных размеров
Макс. кол-во электромагнитных катушек	24
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Пилотное давление	3 ... 8 bar
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс защиты	IP40
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	190 g
Электрическое подключение 1, функция	Многополюсный разъем
Электрическое подключение 1, тип подключения	Разъем
Электрическое подключение 1, технология подключения	Sub-D
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	25
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал концевой плиты	Алюминиевое литье под давление PA с армированием