

Плита VMPAL-EU

№ изделия: 560955

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	18,7 mm
Длина	107,3 mm
Встроенная функция	Плоский глушитель
Структура пневмоострова	Возможно использование разных размеров
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	60 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал плиты	PA